

施工マニュアル  
【キャスロック】



(検品証：治具のみ)

■使用する製品


サイズ



【品番】CL-1	【品番】CL-2
【品名】キャスロック	【品名】キャスロック(大)
【内径】50φ	【内径】70φ
【外径】85φ	【外径】160φ
【高さ】40mm	【高さ】40mm

必ず、別紙「**■施工前の事前準備**」を確認し事前作業を行って下さい。

■施工『取り付け』

	手 順	ポイント
事前作業	 <p>△施工箇所の“<b>汚れ</b>”を取り除く                      …「アセトン剤」を使用しウエス等で拭取り                      △施工箇所/治具裏面(丸治具、Aプレート背中)の“<b>脱脂</b>”を行う                      …「パーツクリーナー」等を使用しウエス等で拭取り</p>	
1	 <p><b>キャスターへ挿入</b></p> <p>「キャスロック」の切れ目を開き、対象キャスターへ挿入します。</p>	
2	 <p><b>切れ目を調整</b></p> <p>切れ目をキャスターの向きとズラす。</p>	
3	 <p><b>施工完了</b></p>	

作成日：2022/4/1

・床面の設置について疑問な点などございましたら、安震にお問い合わせ下さい。



※HP内動画  
「施工マニュアル一覧」